

Garant**Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 10/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261326 10/07
GTIN	4062406100421
Třída artiklu	21T

Technický popis

Celková délka L	125 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	13 mm
ISO kód držáku	E10K SVJCR/L07
Úhel nastavení κ	142 stupeň
Šířka hrdla L_4	6,3 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Délka hlavy L_1	18 mm
Upínací výška L_2	9 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Středové přesazení L_3	1,5 mm
Velikost destiček	7 mm
Ø stopky D_s	10 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč