

Garant**Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 12/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261326 12/07
GTIN	4062406100452
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	E12M SVJCR/L07
Středové přesazení L ₃	2 mm
Celková délka L	150 mm
Šířka hrdla L ₄	7,8 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Velikost destiček	7 mm
Délka hlavy L ₁	18 mm
Úhel nastavení κ	142 stupeň
Upínací výška L ₂	11 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	13 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč