

**Garant****Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 8/05mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	261326 8/05
GTIN	4062406100414
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 26
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	8 mm
Středové přesazení $L_3$	3 mm
Úhel nastavení $\kappa$	142 stupeň
Celková délka $L$	80 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0501..
Velikost destiček	5 mm
Upínací výška $L_2$	7,5 mm
ISO kód držáku	E08F SVJCR/L05
Šířka hrdla $L_4$	6 mm
Délka hlavy $L_1$	26 mm
Ø stopky $D_s$	8 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč