

Garant**Vyvrtávací tyč TK, levý, Ø stopky / velikost destičky: 8/05mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261327 8/05
GTIN	4062406100575
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	5 mm
Šířka hrdla L ₄	6 mm
ISO kód držáku	E08F SVJCR/L05
Středové přesazení L ₃	3 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 26
Upínací výška L ₂	7,5 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	8 mm
Celková délka L	80 mm
Délka hlavy L ₁	26 mm
Úhel nastavení κ	142 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0501..
Ø stopky D _s	8 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč