

Garant**Vyvrtávací tyč TK, levý, Ø stopky / velikost destičky: 16/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261327 16/11
GTIN	4062406100650
Třída artiklu	21T

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	22 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Celková délka L	200 mm
Středové přesazení L_3	2 mm
Velikost destiček	11 mm
Úhel nastavení κ	142 stupeň
Délka hlavy L_1	31,4 mm
ISO kód držáku	E16R SVJCR/L11
Šířka hrdla L_4	9,5 mm
Upínací výška L_2	15 mm
Ø stopky D_s	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč