

**Garant****Vyvrtávací tyč TK, levý, Ø stopky / velikost destičky: 10/07mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	261327 10/07
GTIN	4062406100636
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Šířka hrdla $L_4$	6,3 mm
Délka hlavy $L_1$	18 mm
Úhel nastavení $\kappa$	142 stupeň
Celková délka $L$	125 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{\min}$	13 mm
Velikost destiček	7 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Středové přesazení $L_3$	1,5 mm
Upínací výška $L_2$	9 mm
ISO kód držáku	E10K SVJCR/L07
Ø stopky $D_s$	10 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč