

Garant**Vyvrtávací tyč TK, levý, Ø stopky / velikost destičky: 12/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261327 12/07
GTIN	4062406100643
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Úhel nastavení κ	142 stupeň
Délka hlavy L_1	18 mm
Středové přesazení L_3	2 mm
Velikost destiček	7 mm
Upínací výška L_2	11 mm
Šířka hrdla L_4	7,8 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	13 mm
ISO kód držáku	E12M SVJCR/L07
Celková délka L	150 mm
Ø stopky D_s	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč