

HOLEX**Upínací trn typ AD, BT 30 krátké, Ø upnutí D1: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302597 10
GTIN	4062406100087
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

Všechny nefunkční plochy jsou otryskány jemnými skleněnými perlami. Jakost vyvážení G6,3 / 18000 min⁻¹.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308802, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

Vnější Ø D	35 mm
Upínací Ø D ₁	10 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	10
Délka vyložení rozměr A	50 mm
Upnutí	BT 30 krátké
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	AD

Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 18000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

Příslušenství

Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308760 30
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308765 30
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308785 30
Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 10 mm	309900 10