

**Upínací trn typ AD, BT 30 krátké, Ø upnutí D1: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302597 16
GTIN	4062406100100
Třída artiklu	32A

**Popis****Provedení:**

Všechny nefunkční plochy jsou otryskány jemnými skleněnými perlami. Jakost vyvážení G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Použití:**

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308802, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

**Technický popis**

Upínací Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	16
Vnější Ø D	48 mm
Délka vyložení rozměr A	63 mm
Upnutí	BT 30 krátké
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	AD

Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 18000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

### Příslušenství

Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308765 30
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308785 30
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308760 30
Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 16 mm	309900 16