

Garant**Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261328 16/11
GTIN	4062406100698
Třída artiklu	21T

Technický popis

Upínací výška L_2	15 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Velikost destiček	11 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
Délka hlavy L_1	16,5 mm
Středové přesazení L_3	11 mm
Celková délka L	200 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	21 mm
ISO kód držáku	E16R SVUCR/L11
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč