

Garant**Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 25/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261328 25/11
GTIN	4062406100810
Třída artiklu	21T

Technický popis

Upínací výška L_2	23 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
Délka hlavy L_1	23 mm
Středové přesazení L_3	17 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	31,5 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
ISO kód držáku	E25S SVUCR/L11
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Velikost destiček	11 mm
Celková délka L	250 mm
Ø stopky D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč