

Garant**Vyvrtávací tyč TK, levý, Ø stopky / velikost destičky: 25/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261329 25/11
GTIN	4062406100841
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka hlavy L ₁	23 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Celková délka L	250 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
ISO kód držáku	E25S SVUCR/L11
Velikost destiček	11 mm
Středové přesazení L ₃	17 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	31,5 mm
Upínací výška L ₂	23 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč