

**Garant****Vyvrtávací tyč TK, levý, Ø stopky / velikost destičky: 16/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261329 16/11
GTIN	4062406100827
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Délka hlavy L <sub>1</sub>	16,5 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	15 mm
Velikost destiček	11 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	21 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Celková délka L	200 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	11 mm
ISO kód držáku	E16R SVUCR/L11
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč