

**Upínací trn typ AD, BT 40 krátké, Ø upnutí D1: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302607 32
GTIN	4062406100797
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

Všechny nefunkční plochy jsou otryskány jemnými skleněnými perlami. Jakost vyvážení G6,3 / 18000 min⁻¹.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308802, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

Upínací Ø D ₁	32 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	32
Délka vyložení rozměr A	100 mm
Vnější Ø D	72 mm
Upnutí	BT 40 krátké
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	AD

Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 18000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

Příslušenství

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308830 40
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308820 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 32 mm	309900 32