

**Upínací trn typ AD, BT 50 krátké, Ø upnutí D1: 10mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 302657 10 |
| GTIN | 4062406100926 |
| Třída artiklu | 32A |

Popis**Provedení:**

Všechny nefunkční plochy jsou otryskány jemnými skleněnými perlami. Jakost vyvážení G6,3 / 18000 min⁻¹.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308802, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Vnější Ø D | 35 mm |
| Náhradní upínací šroub č. 309900 | 10 |
| Délka vyložení rozměr A | 70 mm |
| Upínací Ø D ₁ | 10 mm |
| Upnutí | BT 50 krátké |
| Norma | DIN 6359 |
| Norma pro upínání | ISO 7388-2 |
| Norma pro upínání | JIS B6339 |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 18000 min ⁻¹ |

| | |
|--------------------|-------------|
| Obvodová házivost | ≤ 3 μm |
| Strategie obrábění | HPC |
| Druh produktu | Upínací trn |

Příslušenství

| | |
|--|-----------|
| Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308790 50 |
| Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308785 50 |
| Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308765 50 |
| Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50 | 308830 50 |
| Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308760 50 |
| Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50 | 308820 50 |
| Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308795 50 |
| Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 10 mm | 309900 10 |