

**Upínací trn typ AD, BT 50 krátké, Ø upnutí D1: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302657 8
GTIN	4062406100919
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

Všechny nefunkční plochy jsou otryskány jemnými skleněnými perlami. Jakost vyvážení G6,3 / 18000 min⁻¹.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308802, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	63 mm
Upínací Ø D ₁	8 mm
Vnější Ø D	28 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	8
Upnutí	BT 50 krátké
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 18000 min ⁻¹

Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

Příslušenství

Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308830 50
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308820 50
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 8 mm	309900 8