

**HOLEX****Kleštinový upínací trn ER typ AD, BT 30 A = 60, Pro velikost upínací kleštiny ER: 20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302747 20
GTIN	4062406100995
Třída artiklu	32A

**Popis****Provedení:**

Vnější a vnitřní kužel broušený.

- **Všechny nefunkční plochy jsou otryskány jemnými skleněnými perlami. Kvalita vyvažování G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.**
- **Vysoce kvalitní přesné upínací matice.**

**Použití:**

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách dle **DIN 6499 typ A a B.**

**Rozsah dodávky:**

Včetně upínací matice ER.

**Zvláštní příslušenství:**

Upínací kleštiny ER č. 308881 – 309434, upínací klíče ER č. 309680– 309745 resp. č. 613300.

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308802, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

**Upozornění:**

Vhodná upínací matice č. 309580 resp. 309610.

Strategie obrábění: HSC

Rozsah upínání: 1 - 13 mm

Délka vyložení rozměr A: 60 mm

Vnější Ø D: 34 mm

Náhradní upínací matice ER: 20

ER upínací klíč: 20

**Technický popis**

Rozsah upínání	1 - 13 mm
ER upínací klíč	20
Náhradní upínací matice ER	20
Délka vyložení rozměr A	60 mm
Vnější Ø D	34 mm
Upínací Ø D <sub>1</sub>	1-13 mm
Upnutí	BT 30 A = 60
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	JIS B6339
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Kleštinový upínač