

**HOLEX****Digitální posuvné měřítko IP67, Rozsah měření: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412751 300
GTIN	4062406100889
Třída artiklu	42A

**Popis****Provedení:**

Velký, kontrastní digitální displej. Měřicí plochy nejjemněji lapované. Posuvné měřidlo je odolné vůči vodě a prachu. Po 2 hodinách bez použití automatické vypínání posuvné měřidlo vypne. Nárazuvzdorný plastový plášť.

**Provedení reklamní text:**

Dobře čitelný digitální displej s výrazným kontrastem. Posuvné měřidlo je odolné vůči vodě, chladicím prostředkům, oleji a prachu. Měřicí plochy jsou nejjemněji lapované.

**Funkce:**

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Rozsah dodávky:**

Včetně baterie č. 081560 vel. CR2032.

**Technický popis**

Rozlišení	0,01 mm
Rozsah měření	0 - 300 mm
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Počet obsažených baterií	1
Délka měřicí čelisti	60 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Automatické vypnutí	ano

Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Odečet	0,0005 palec
Kalibrování	A1
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,3
Materiál pláště	Plast
Norma	ISO 13385
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	±0,04 mm
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

## Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 300 mm	021000 300
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 300 mm	021010 300

## Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Šroub pro držák hloubkoměru	412230
Šroub pro držák hloubkoměru	412236