

HOLEX**Kombinovaný upínací trn pro frézy typ A, BT 40 krátké, Ø trnu d₁: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302897 16
GTIN	4062406101114
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plocha na nákrůžku broušené.

Všechny nefunkční plochy jsou otryskány jemnými skleněnými perlami. Kvalita vyvažování G6,3 / 18000 min⁻¹. Tvar A.

Použití:

S lícovaným perem pro frézy s podélnou drážkou, např. DIN 841.

S unášecím kroužkem pro frézy s příčnou drážkou DIN 1880 a frézovací hlavy DIN 1830.

Rozsah dodávky:

Včetně lícovaného pera, unášecího kroužku a šroubu pro utažení frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802. Speciální klíč č. 309840.

Upozornění:

Vnitřní chlazení je možné pouze s vhodným upínacím šroubem č. 309861.

Technický popis

Náhradní unášecí kroužek č. 309870	16
Vhodný speciální klíč č. 309840	16
Délka vyložení rozměr A	55 mm
Ø trnu d ₁	16 mm
Vnější Ø D	32 mm

Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	16
Upínací Ø D ₁	16 mm
Upnutí	BT 40 krátké
Norma	DIN 6358
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 18000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 5 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézy

Příslušenství

Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308820 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308830 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40