

**HOLEX****Kombinovaný upínací trn pro frézy typ A, BT 40 krátké, Ø trnu d1: 32mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 302897 32     |
| GTIN           | 4062406101145 |
| Třída artiklu  | 32A           |

**Popis****Provedení:**

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plocha na nákrážku broušené.

Všechny nefunkční plochy jsou otryskány jemnými skleněnými perlami. Kvalita vyvažování G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>. Tvar A.

**Použití:**

**S lícovaným perem** pro frézy s podélnou drážkou, např. DIN 841.

**S unášecím kroužkem** pro frézy s příčnou drážkou DIN 1880 a frézovací hlavy DIN 1830.

**Rozsah dodávky:**

Včetně lícovaného pera, unášecího kroužku a šroubu pro utažení frézy.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802. Speciální klíč č. 309840.

**Upozornění:**

Vnitřní chlazení je možné pouze s vhodným upínacím šroubem č. 309861.

**Technický popis**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Ø trnu d <sub>1</sub>              | 32 mm |
| Vnější Ø D                         | 58 mm |
| Náhradní unášecí kroužek č. 309870 | 32    |
| Délka vyložení rozměr A            | 60 mm |
| Vhodný speciální klíč č. 309840    | 32    |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 32                                |
| Upínací Ø D <sub>1</sub>                          | 32 mm                             |
| Upnutí  | BT 40 krátké                      |
| Norma   | DIN 6358                          |
| Norma pro upínání                                 | JIS B6339                         |
| Norma pro upínání                                 | JIS B6339                         |
| Tvar  | A                                 |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách                   | G 6,3 při 18000 min <sup>-1</sup> |
| Obvodová házivost                                 | ≤ 5 µm                            |
| Strategie obrábění                                | HPC                               |
| Druh produktu                                     | Upínací trn pro frézy             |

## Příslušenství

|   |           |
|---|-----------|
| Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40 | 308820 40 |
| Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40   | 308785 40 |
| Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40   | 308765 40 |
| Tažný čep Hurco 90° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40                                   | 308806 40 |
| Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40   | 308790 40 |
| Tažný čep Hurco 45° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40                                   | 308802 40 |
| Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40                    | 308801 40 |
| Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40                         | 308830 40 |
| Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40   | 308760 40 |
| Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40   | 308795 40 |