

**HOLEX****Kombinovaný upínací trn pro frézy typ A, BT 40 krátké, Ø trnu d1: 22mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302897 22
GTIN	4062406101121
Třída artiklu	32A

**Popis****Provedení:**

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plocha na nákrážku broušené.

Všechny nefunkční plochy jsou otryskány jemnými skleněnými perlami. Kvalita vyvažování G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>. Tvar A.

**Použití:**

**S lícovaným perem** pro frézy s podélnou drážkou, např. DIN 841.

**S unášecím kroužkem** pro frézy s příčnou drážkou DIN 1880 a frézovací hlavy DIN 1830.

**Rozsah dodávky:**

Včetně lícovaného pera, unášecího kroužku a šroubu pro utažení frézy.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802. Speciální klíč č. 309840.

**Upozornění:**

Vnitřní chlazení je možné pouze s vhodným upínacím šroubem č. 309861.

**Technický popis**

Vhodný speciální klíč č. 309840	22
Náhradní unášecí kroužek č. 309870	22
Ø trnu d <sub>1</sub>	22 mm
Délka vyložení rozměr A	55 mm
Vnější Ø D	40 mm

Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	22
Upínací Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Upnutí	BT 40 krátké
Norma	DIN 6358
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 18000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 5 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézy

## Příslušenství

Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308820 40
Tažný čep Hurco 45° s líčovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a líčovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308830 40
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep Hurco 90° s líčovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40