

Mitutoyo

Digitální-analogový úchylkoměr Rozlišení 0,001 mm, Rozsah měření: 25mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	434621 25
GTIN	4946368121123
Třída artiklu	44A

Popis

Provedení:

Digitální a zároveň analogový displej s velkou plochou zobrazení. Jednorázové nastavení nulové polohy, která je pevně zadána. Rychlost posuvu neovlivňuje výsledek měření. **Síťové napájení je vhodné pro trvalá měření.** Stabilní plášť, přesné uložení dotykového snímače.

Text upoutávky:

Datový výstup

Nulování

v libovolné poloze nebo absolutní měřítko.

Preset

Přepínání 0,01 / 0,001 mm.

Přípojka

pro síťovou zástrčku.

Změna směru počítání

Při překročení tolerance **se barva zobrazení změní** ze zelené na červenou.

Zap / vyp

Vícenásobné přepínání

přidržená hodnota max nebo min a rozdíl.

Volba rozsahu měření

nulový bod, analogové zobrazení.

Funkce:

- **Změna zbarvení při překročení tolerance.**
- **Nejnižší hodnota.**
- **Velká paměť pro hodnoty (odpadá vyhledávání úvratě).**
- **Ukazatel nulového bodu např. pro měření tolerancí.**
- **Přepínání směru měření.**

Rozsah dodávky:

Včetně síťové šňůry č. 497660 a napáječe 220 V / 9 V / 500 mA.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498430, speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický popis

Kalibrování	C1
Rozsah měření	25 mm
Měřicí síla	1,8 N
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Mezní chyba	0,003 mm
Volitelný odečet	0,01 / 0,001 mm
Zdroj energie	síťový provoz
Norma	Výrobní norma
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Úchylkoměr

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/434621-25>