

Garant**Upichovací destička s drážkou, HB7010, Šířka zápichu w: 2,15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273665 2,15
GTIN	4045197719256
Třída artiklu	21L

Popis**Použití:**

S upichovacím držákem pro šířku destičky 3 mm.

Upozornění:

Držáky destiček se musí vhodně dodatečně předělat na šířku zapichování.

Technický popis

Šířka zápichu w	2,15 mm
a _r	2,4 mm
Pro pojistný kroužek podle DIN 472	2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Vedlejší použití	K
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HB7010
Drážky dle normy	DIN 471

Drážky dle normy	DIN 472
Počet výměn/řezání	2
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	230 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	190 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	70 m/min	S
GG(G)	vhodný	200 m/min	K
CuZn	vhodný	250 m/min	N
Uni	vhodný		
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		