

Garant GRIDLINE

**Pojízdný pracovní stůl, vlevo otevřený, vpravo dvířka a zásuvka, výška 950 mm, deska z bukového Multiplexu, 20×20G, Délka desky: 1250mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	924014 1250
GTIN	4062406101787
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí se spodní výztuhou ze 4hranné trubky. Skříň zásuvek 24G s centrálním zamykáním pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou, jednoručním otevíráním jednotlivých zásuvek a nosností 75 kg.

Vždy se 2 pevnými a 2 říditelnými kolečky uloženými na kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, **s polyuretanovým potahem nezanechávajícím stopy**, minimálním valivým odporem, malým hlukem při jízdě a s ochranou proti namotávání nití. Řiditelná kolečka s brzdou a aretací otočného věnce.

Skříňka s dvířky a otevřená skříňka vždy včetně výškově nastavitelné pozinkované odkládací police.

**Osazení:**

Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 75

Výška dvířek (vpravo) mm: 525

Počet výškově nastavitelných polic (vpravo): 1

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7016.**

**Technický popis**

Potah nezanechává stopy	ano
Užitná šířka zásuvky v G	20
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Počet dvířek	1
Počet zásuvek	1
Možnost snížení	ne
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Ø pevného kolečka	125 mm
Pracovní deska tloušťka	25 mm
ComfortClose	ne
Ø říditelného kolečka	125 mm
Pracovní deska délka	1250 mm
Tlumič nárazů	ne
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Hmotnost	100,9 kg
Pracovní deska hloubka	750 mm
Řada	Ready-to-go
Materiál pracovní desky	buk Multiplex
Šířka podstavce	1100 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky	625 mm
Výška	950 mm
Hloubka podstavce	700 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Materiál kolečka	Polyuretan
Madlo	ne
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek

Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	950 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Tloušťka desky	25 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Mobilní dílenský stůl

## Příslušenství

Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 75 mm	927805 75
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12	914226 KO12