

Garant GRIDLINE

Pojízdný pracovní stůl, vlevo otevřený, vpravo dvířka a zásuvka, výška 950 mm, bambusová deska, 20×20G, Délka desky: 1250mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	924011 1250
GTIN	4062406101770
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí se spodní výtuhou ze 4hranné trubky. Skříň zásuvek 24G s centrálním zamykáním pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou, jednoručním otevíráním jednotlivých zásuvek a nosností 75 kg.

Vždy se 2 pevnými a 2 říditelnými kolečky uloženými na kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, **s polyuretanovým potahem nezanechávajícím stopy**, minimálním valivým odporem, malým hlukem při jízdě a s ochranou proti namotávání nití. Řiditelná kolečka s brzdou a aretací otočného věnce.

Skříňka s dvířky a otevřená skříňka vždy včetně výškově nastavitelné pozinkované odkládací police.

Osazení:

Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 75

Výška dvířek (vpravo) mm: 525

Počet výškově nastavitelných polic (vpravo): 1

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7016.**

Technický popis

Ø pevného kolečka	125 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm
Materiál pracovní desky	Bambus
Užitná výška zásuvkové skříňky	625 mm
Hmotnost	96,7 kg
Šířka podstavce	1100 mm
ComfortClose	ne
Počet zásuvek	1
Počet dvířek	1
Pracovní deska tloušťka	25 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Madlo	ne
Potah nezanechává stopy	ano
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Hloubka podstavce	700 mm
Výška	950 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Možnost snížení	ne
Materiál kolečka	Polyuretan
Řada	Ready-to-go
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Pracovní deska délka	1250 mm
Ø říditelného kolečka	125 mm
Tlumič nárazů	ne
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek

Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	950 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Tloušťka desky	25 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Mobilní dílenský stůl

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12	914226 KO12
Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 75 mm	927805 75