

Garant GRIDLINE

Pojízdný pracovní stůl, vlevo dvířka, vpravo 4 zásuvky, bambusová deska, 20x20G, Délka desky: 1250mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	924051 1250
GTIN	4062406101794
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí se spodní výztuhou ze 4hranné trubky. Skříň zásuvek 24G s centrálním zamykáním pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou, jednoručním otevíráním jednotlivých zásuvek a nosností 75 kg.

Vždy se 2 pevnými a 2 říditelnými kolečky uloženými na kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, **s polyuretanovým potahem nezanechávajícím stopy**, minimálním valivým odporem, malým hlukem při jízdě a s ochranou proti namotávání nití. Řiditelná kolečka s brzdou a aretací otočného věnce.

Osazení:

Výška dvířek (vlevo) mm: 625

Počet výškově nastavitelných polic (vlevo): 1

Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 75, 100, 200, 250

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

Počet zásuvek	4
---------------	---

Pracovní deska hloubka	750 mm
ComfortClose	ne
Hmotnost	135,2 kg
Užitná výška zásuvkové skříňky	625 mm
Šířka podstavce	1100 mm
Ø říditelného kolečka	125 mm
Výška	950 mm
Řada	Ready-to-go
Užitná šířka zásuvky v G	20
Možnost snížení	ne
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Materiál kolečka	Polyuretan
Pracovní deska tloušťka	25 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Potah nezanechává stopy	ano
Ø pevného kolečka	125 mm
Materiál pracovní desky	Bambus
Tlumič nárazů	ne
Hloubka podstavce	700 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Pracovní deska délka	1250 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Počet dvířek	1
Madlo	ne
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	950 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg

Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Tloušťka desky	25 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Mobilní dílenský stůl

Příslušenství

Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 75 mm	927805 75
Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 200 mm	927805 200
Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 250 mm	927805 250
Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12	914226 KO12
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 100 mm	927805 100