

Garant GRIDLINE

**Pojízdny pracovní stůl, vlevo dvířka, vpravo 5 zásuvek, bambusová deska, 20×20G, Délka desky: 1250mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	924091 1250
GTIN	4062406101817
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí se spodní výztuhou ze 4hranné trubky. Skříň zásuvek 24G s centrálním zamykáním pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou, jednoručním otevíráním jednotlivých zásuvek a nosností 75 kg.

Vždy se 2 pevnými a 2 říditelnými kolečky uloženými na kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, **s polyuretanovým potahem nezanechávajícím stopy**, minimálním valivým odporem, malým hlukem při jízdě a s ochranou proti namotávání nití. Řiditelná kolečka s brzdou a aretací otočného věnce.

**Osazení:**

Výška dvířek (vlevo) mm: 625

Výška čela zásuvky (vpravo): 1

Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 75, 75, 100, 125, 250

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Technický popis**

Užitná hloubka zásuvek v G	20
----------------------------	----

Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Ø říditelného kolečka	125 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky	625 mm
Hmotnost	145,6 kg
Pracovní deska délka	1250 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Šířka podstavce	1100 mm
Ø pevného kolečka	125 mm
Výška	950 mm
ComfortClose	ne
Materiál pracovní desky	Bambus
Počet zásuvek	5
Počet dvířek	1
Užitná šířka zásuvky v G	20
Madlo	ne
Tlumič nárazů	ne
Materiál kolečka	Polyuretan
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Možnost snížení	ne
Potah nezanechává stopy	ano
Hloubka podstavce	700 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm
Řada	Ready-to-go
Pracovní deska tloušťka	25 mm
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	950 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg

Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Tloušťka desky	25 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Mobilní dílenský stůl

## Příslušenství

Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 250 mm	927805 250
Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 75 mm	927805 75
Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12	914226 KO12
Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 200 mm	927805 200
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 100 mm	927805 100