

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl pojízdný, s elektrickým nastavováním výšky, kabelem, dvířka vlevo, vpravo 4 zásuvky, deska Eluplan tmavá, 20×20G, Délka desky: 1500/DEmm**



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	924517 1500/DE
GTIN	4062406101855
Třída artiklu	9GG

## Popis

### Provedení:

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí se spodní výztuhou ze 4hranné trubky. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou, otevíráním jednotlivých zásuvek jednou rukou, a s nosností 75kg. Skříň zásuvek 24G s centrálním zamykáním <font>pomocí zámku s cylindrickou vložkou.</font>

**S plynulým elektrickým nastavováním výšky.** Nastavování výšky pomocí ručního tlačítka. Vždy se 2 pevnými a 2 říditelnými kolečky uloženými na kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, **s polyuretanovým potahem nezanechávajícím stopy**, minimálním valivým odporem, malým hlukem při jízdě a s ochranou proti namotávání nití. Říditelná kolečka s brzdou a aretací otočného věnce.

Připojovací kabel délka 8 m. S konektorem typu F.

### Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s Ø < 12 mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

### Osazení:

Výška dvířek (vlevo): 525

Výška čela zásuvky (vpravo): 1

Výška čela zásuvky (vpravo): 75, 100, 150, 200

### Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

## Technický popis

Výškový rozsah	850 - 1050 mm
Materiál kolečka	Polyuretan
Hmotnost	165,9 kg
ComfortClose	ne
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Řada	Ready-to-go
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Ø pevného kolečka	125 mm
Ø říditelného kolečka	125 mm
Madlo	ne
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Užitná šířka zásuvky v G	20
Maximální zvedací síla	6000 N
Počet dvířek	1
Rychlost zvedání	9 mm/s
Plynulé nastavování výšky	ano
Pracovní deska hloubka	750 mm
Princip výškového nastavení	Elektrický
Pracovní deska délka	1500 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Užitná výška zásuvkové skříňky	525 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Možnost snížení	ano
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Materiál pracovní desky	Eluplan tmavý
Šířka podstavce	1300 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm

Potah nezanechává stopy	ano
Přípojka napětí	250 V
Počet zásuvek	4
Hloubka podstavce	700 mm
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Ochranná třída IP	IP 20
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Zdroj energie	Síťový provoz
Jmenovité napětí	250 V
Vstup typu zástrčky	F
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výškové nastavení pracoviště	850-1050 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Provedení výškového nastavení	Elektrický
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20x20G
Druh produktu	Mobilní dílenský stůl

## Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12

914226 KO12

Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 75 mm	927805 75
Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 200 mm	927805 200
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 100 mm	927805 100
Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 150 mm	927805 150