

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl pojízdný, s elektrickým nastavováním výšky, kabelem, dvířka vlevo, vpravo 4 zásuvky, deska z bukového Multiplexu, 20×20G, Délka desky: 1500/DEmm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	924514 1500/DE
GTIN	4062406101848
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí se spodní výtuhou ze 4hranné trubky. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou, jednoručním otevíráním jednotlivých zásuvek a nosností 75 kg. Skříň zásuvek 24G s centrálním zamykáním zámkem s cylindrickou vložkou. **S plynulým elektrickým nastavováním výšky.** Nastavování výšky pomocí ručního tlačítka. Vždy se 2 pevnými a 2 říditelnými kolečky uloženými na kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, **s polyuretanovým potahem nezanechávajícím stopy**, minimálním valivým odporem, malým hlukem při jízdě a s ochranou proti namotávání nití. Řiditelná kolečka s brzdou a aretací otočného věnce.

Připojovací kabel délka 8 m. S konektorem typu F.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s Ø < 12 mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Osazení:

Výška dvířek (vlevo) mm: 525

Výška čela zásuvky (vpravo): 1

Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 75, 100, 150, 200

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

Plynulé nastavování výšky	ano
Počet dvířek	1
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Výškový rozsah	850 - 1050 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Princip výškového nastavení	Elektrický
ComfortClose	ne
Možnost snížení	ano
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Řada	Ready-to-go
Přípojka napětí	250 V
Materiál kolečka	Polyuretan
Užitná šířka zásuvky v G	20
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Šířka podstavce	1300 mm
Pracovní deska délka	1500 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm
Maximální zvedací síla	6000 N
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Rychlost zvedání	9 mm/s
Hmotnost	179,9 kg
Hloubka podstavce	700 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Potah nezanechává stopy	ano
Ø pevného kolečka	125 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Užitná výška zásuvkové skříňky	525 mm
Madlo	ne

Ø říditelného kolečka	125 mm
Materiál pracovní desky	buk Multiplex
Počet zásuvek	4
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Ochranná třída IP	IP 20
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Zdroj energie	Síťový provoz
Vstup typu zástrčky	F
Jmenovité napětí	250 V
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výškové nastavení pracoviště	850-1050 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Provedení výškového nastavení	Elektrický
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20x20G
Druh produktu	Mobilní dílenský stůl

Příslušenství

Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 75 mm	927805 75
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21

Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 150 mm

927805 150

Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 200 mm

927805 200

Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12

914226 KO12

Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 100 mm

927805 100