

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl pojízdný, s elektrickým nastavováním výšky, kabelem, dvířka vlevo, vpravo 4 zásuvky, bambusová deska, 20×20G, Délka desky: 1500/DEmm**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 924511 1500/DE |
| GTIN | 4062406101831 |
| Třída artiklu | 9GG |

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí se spodní výztuhou ze 4hranné trubky. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou, jednoručním otevíráním jednotlivých zásuvek a nosností 75 kg. Skříň zásuvek 24G s centrálním zamykáním pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

S plynulým elektrickým nastavováním výšky. Nastavování výšky pomocí ručního tlačítka. Vždy se 2 pevnými a 2 říditelnými kolečky uloženými na kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, **s polyuretanovým potahem nezanechávajícím stopy**, minimálním valivým odporem, malým hlukem při jízdě a s ochranou proti namotávání nití. Říditelná kolečka s brzdou a aretací otočného věnce.

Připojovací kabel délka 8 m. S konektorem typu F.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s Ø < 12 mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Osazení:

Výška dvířek (vlevo) mm: 525

Výška čela zásuvky (vpravo): 1

Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 75, 100, 150, 200

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Ø říditelného kolečka | 125 mm |
| Užitná šířka zásuvek | 500 mm |
| Ø pevného kolečka | 125 mm |
| Plynulé nastavování výšky | ano |
| Počet zásuvek | 4 |
| Pracovní deska tloušťka | 50 mm |
| Pracovní deska délka | 1500 mm |
| Materiál kolečka | Polyuretan |
| Potah nezanechává stopy | ano |
| Přípojka napětí | 250 V |
| ComfortClose | ne |
| Užitná plocha zásuvek v G | 20×20 |
| Užitná hloubka zásuvek v G | 20 |
| Možnost snížení | ano |
| Užitná hloubka zásuvek | 500 mm |
| Výškový rozsah | 850 - 1050 mm |
| Užitná výška zásuvkové skříňky | 525 mm |
| Madlo | ne |
| Řada | Ready-to-go |
| Hloubka podstavce | 700 mm |
| Užitná šířka zásuvky v G | 20 |
| Šířka podstavce | 1300 mm |
| Rychlost zvedání | 9 mm/s |
| Počet říditelných koleček s brzdou | 2 |
| Počet pevných koleček bez brzdy | 2 |
| Princip výškového nastavení | Elektrický |
| Počet dvířek | 1 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Hmotnost | 172,9 kg |
| Maximální zvedací síla | 6000 N |
| Pracovní deska hloubka | 750 mm |
| Materiál pracovní desky | Bambus |
| Otvírání jednotlivých zásuvek | jednoruční |
| Ochranná třída IP | IP 20 |
| Zdroj energie | Provoz s akumulátorem |
| Zdroj energie | Síťový provoz |
| Jmenovité napětí | 250 V |
| Vstup typu zástrčky | F |
| Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových trubek |
| Tloušťka materiálu | 1 mm |
| Výškové nastavení pracoviště | 850-1050 mm |
| Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg |
| Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 400 kg |
| Provedení výškového nastavení | Elektrický |
| Tloušťka desky | 50 mm |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % |
| Úhel otevření dveří | 180 stupeň |
| Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribut názvu produktu | 20x20G |
| Druh produktu | Mobilní dílenský stůl |

Příslušenství

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12 | 914226 KO12 |
|---------------------------------------|-------------|

| | |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Krytka zámku pro GridLine Typ KO21 | 914227 KO21 |
| Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 200 mm | 927805 200 |
| Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 75 mm | 927805 75 |
| Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 150 mm | 927805 150 |
| Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 100 mm | 927805 100 |