

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl, elektricky pojezdňý, vlevo dvířka, vpravo 4 zásuvky, bambusová deska, 20×20G, Délka desky: 1250mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	925421 1250
GTIN	4062406101893
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí se spodní výztuhou ze 4hranné trubky. Skříň zásuvek 24G a blok s dvířky 16G s centrálním zamykáním pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou, otevíráním jednotlivých zásuvek jednou rukou, a s nosností 75kg.

Napájení pro pohonnou jednotku prostřednictvím vestavěného akumulátoru. Pohonná jednotka: Maximální rychlost **4 km/h**, směr pojezdu vpřed a vzad, světlá výška 30 mm, kolečko z gumou nezanechávající stopy, mechanické nouzové odblokování, slyšitelný zvuk (pohon) 45 dB(A).

Vždy se 2 pevnými a 2 říditelnými kolečky uloženými na kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, **s polyuretanovým potahem nezanechávajícím stopy**, minimálním valivým odporem, malým hlukem při jízdě a s ochranou proti namotávání nití. Říditelná kolečka s brzdou a aretací otočného věnce.

Funkce:

IPX4: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů, avšak žádná ochrana před cizími tělesy nebo dotykem.

Osazení:

Výška dvířek (vlevo) mm: 625

Počet výškově nastavitelných polic (vlevo): 1

Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 75, 100, 200, 250

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

Počet říditelných koleček s brzdou	2
Potah nezanechává stopy	ano
Hmotnost	171 kg
Ø pevného kolečka	125 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Výška	950 mm
Počet zásuvek	4
Pracovní deska tloušťka	25 mm
Ø říditelného kolečka	125 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Maximální zvedací síla	400 N
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Šířka podstavce	1100 mm
Hloubka podstavce	700 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Madlo	ano
ComfortClose	ne
Možnost snížení	ne
Řada	Ready-to-go
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Pracovní deska hloubka	750 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky	625 mm
Jmenovité napětí	24 V
Pracovní deska délka	1250 mm
Materiál pracovní desky	Bambus

Počet dvířek	1
Jmenovitý výkon	73 W
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Typ akumulátoru	Li-Ion
Ochranná třída IP	IP X4
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Zdroj energie	Síťový provoz
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	950 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Tloušťka desky	25 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20x20G
Druh produktu	Mobilní dílenský stůl

Příslušenství

Zásuvka s jednoručním otvíráním Výška čela zásuvky 75 mm	927805 75
Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12	914226 KO12
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka s jednoručním otvíráním Výška čela zásuvky 200 mm	927805 200

Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 250 mm

927805 250

Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 100 mm

927805 100