

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl, elektricky pojezdňý, vlevo dvířka, vpravo 4 zásuvky, deska z bukového Multiplexu, 20×20G, Délka desky: 1250mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	925424 1250
GTIN	4062406101909
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí se spodní výztuhou ze 4hranné trubky. Skříň zásuvek 24G a blok s dvířky 16G s centrálním zamykáním pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou, jednoručním otevíráním jednotlivých zásuvek a nosností 75 kg.

Napájení pro pohonnou jednotku prostřednictvím vestavěného akumulátoru.

Pohonná jednotka: Maximální rychlost **4 km/h**, směr pojezdu vpřed a vzad, světlá výška 30 mm, kolečko z gumou nezanechávající stopy, mechanické nouzové odblokování, slyšitelný zvuk (pohon) 45 dB(A).

Vždy se 2 pevnými a 2 říditelnými kolečky uloženými na kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, **s polyuretanovým potahem nezanechávajícím stopy**, minimálním valivým odporem, malým hlukem při jízdě a s ochranou proti namotávání nití. Řiditelná kolečka s brzdou a aretací otočného věnce.

Funkce:

IPX4: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů, avšak žádná ochrana před cizími tělesy nebo dotykem.

Osazení:

Výška dvířek (vlevo) mm: 625

Počet výškově nastavitelných polic (vlevo): 1

Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 75, 100, 200, 250

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

Možnost snížení	ne
Materiál pracovní desky	buk Multiplex
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Počet zásuvek	4
Jmenovité napětí	24 V
Hmotnost	171 kg
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Maximální zvedací síla	400 N
Ø říditelného kolečka	125 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
ComfortClose	ne
Madlo	ano
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Ø pevného kolečka	125 mm
Jmenovitý výkon	73 W
Šířka podstavce	1100 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Užitná výška zásuvkové skříňky	625 mm
Pracovní deska délka	1250 mm
Potah nezanechává stopy	ano
Pracovní deska tloušťka	25 mm
Počet dvířek	1
Řada	Ready-to-go
Výška	950 mm
Hloubka podstavce	700 mm

Užitná šířka zásuvky v G	20
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Typ akumulátoru	Li-Ion
Ochranná třída IP	IP X4
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Zdroj energie	Síťový provoz
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	950 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Tloušťka desky	25 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Mobilní dílenský stůl

Příslušenství

Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 100 mm	927805 100
Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12	914226 KO12
Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 75 mm	927805 75
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21

Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 200 mm

927805 200

Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 250 mm

927805 250