

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl, elektricky pojezdňý, vlevo dvířka, vpravo 4 zásuvky, deska Eluplan tmavá, 20×20G, Délka desky: 1250mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	925427 1250
GTIN	4062406102111
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí se spodní výztuhou ze 4hranné trubky. Skříň zásuvek 24G a blok s dvířky 16G s centrálním zamykáním pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou, jednoručním otevíráním jednotlivých zásuvek a nosností 75 kg.

Napájení pro pohonnou jednotku prostřednictvím vestavěného akumulátoru.

Pohonná jednotka: Maximální rychlost **4 km/h**, směr pojezdu vpřed a vzad, světlá výška 30 mm, kolečko z gumou nezanechávající stopy, mechanické nouzové odblokování, slyšitelný zvuk (pohon) 45 dB(A).

Vždy se 2 pevnými a 2 říditelnými kolečky uloženými na kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, **s polyuretanovým potahem nezanechávajícím stopy**, minimálním valivým odporem, malým hlukem při jízdě a s ochranou proti namotávání nití. Řiditelná kolečka s brzdou a aretací otočného věnce.

Funkce:

IPX4: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů, avšak žádná ochrana před cizími tělesy nebo dotykem.

Osazení:

Výška dvířek (vlevo) mm: 625

Počet výškově nastavitelných polic (vlevo): 1

Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 75, 100, 200, 250

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

ComfortClose	ne
Maximální zvedací síla	400 N
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Jmenovité napětí	24 V
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Řada	Ready-to-go
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Užitná výška zásuvkové skříňky	625 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm
Potah nezanechává stopy	ano
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Ø říditelného kolečka	125 mm
Pracovní deska délka	1250 mm
Pracovní deska tloušťka	25 mm
Materiál pracovní desky	Eluplan tmavý
Hloubka podstavce	700 mm
Hmotnost	171 kg
Počet zásuvek	4
Madlo	ano
Výška	950 mm
Jmenovitý výkon	73 W
Šířka podstavce	1100 mm
Počet dvířek	1
Ø pevného kolečka	125 mm

Možnost snížení	ne
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Typ akumulátoru	Li-Ion
Ochranná třída IP	IP X4
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Zdroj energie	Síťový provoz
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	950 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Tloušťka desky	25 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20x20G
Druh produktu	Mobilní dílenský stůl

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 100 mm	927805 100
Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 200 mm	927805 200
	927805 75

Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 75 mm

Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12

914226 KO12

Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 250 mm

927805 250