

Garant GRIDLINE

**Šestiúhelníkový pracovní stůl, 20×20G, Model: 7****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	925804 7
GTIN	4062406102142
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Šestihranný pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Skříň zásuvek 24G s centrálním zamykáním pomoci zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg.

Model 6 se **6 zásuvkami**, model 7 se **7 zásuvkami** v každém bloku.

50 mm silná pracovní deska z bukového Multiplexu, voděvzdorně klížená. Bezbarvý lak odolný proti UV záření.

**Osazení:**

Výška čel zásuvek mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

**Rozsah dodávky:**

6 skříňek se zásuvkami, 6 meziplechů, pracovní deska, upevňovací materiál.

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedí RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

**Technický popis**

Výška	850 mm
Povrch pracovní desky	lakování bezbarvým lakem
Výška zásuvkové skříňky	800 mm

Materiál pracovní desky	buk Multiplex
Hmotnost	640 kg
Počet zásuvek	7
ComfortClose	ne
Hloubka zásuvkové skříňky	650 mm
Řada	vario
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Šířka zásuvkové skříňky	600 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Užitná šířka zásuvky v G	20
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	850 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	2000 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Šestiúhelníkový pracovní stůl

## Příslušenství

Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm	927800 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927800 75

Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 200 mm	927800 200