

Garant GRIDLINE

**Šestiúhelníkový pracovní stůl, 20×20G, Model: T3****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 925814 T3     |
| GTIN           | 4062406102159 |
| Třída artiklu  | 9GG           |

**Popis****Provedení:**

Šestihranný pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Skříň zásuvek 24G s centrálním zamykáním pomoci zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg.

50 mm silná pracovní deska z bukového Multiplexu, voděvzdorně klížená. Bezbarvý lak odolný proti UV záření.

**Osazení:**

Výška čel zásuvek mm: 75, 75, 100

Výšky dvířek mm: 425

**Rozsah dodávky:**

6 skříňek se zásuvkami, 6 meziplechů, pracovní deska, upevňovací materiál.

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedí RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

**Technický popis**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Výška zásuvkové skříňky | 800 mm |
| Šířka zásuvkové skříňky | 600 mm |
| Užitná šířka zásuvek    | 500 mm |

|  |  |
|--|--|
| Hloubka zásuvkové skříňky  | 650 mm   |
| Materiál pracovní desky  | buk Multiplex  |
| Povrch pracovní desky  | lakování bezbarvým lakem                                       |
| Užitná hloubka zásuvek   | 500 mm   |
| Hmotnost   | 462 kg   |
| Výška  | 850 mm   |
| Počet zásuvek  | 3  |
| ComfortClose   | ne   |
| Řada   | vario  |
| Užitná plocha zásuvek v G  | 20×20  |
| Užitná hloubka zásuvek v G   | 20   |
| Užitná šířka zásuvky v G   | 20   |
| Tloušťka materiálu   | 1 mm   |
| Výška pracovního stolu   | 850 mm   |
| Nosnost zásuvek / výsuvných den  | 75 kg  |
| Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 2000 kg  |
| Tloušťka desky   | 50 mm  |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)  | 100 %  |
| Úhel otevření dveří  | 180 stupeň   |
| Cylindrický zámek  | Modulární nástrčná vložka                                      |
| Volba barev  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribut názvu produktu   | 20×20G   |
| Druh produktu  | Šestiúhelníkový pracovní stůl                                  |

## Příslušenství

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12 | 914226 KO12 |
|---------------------------------------|-------------|

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm   | 927800 75   |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm  | 927800 100  |
| Krytka zámku pro GridLine Typ KO21 | 914227 KO21 |