

Weidmüller **Nůžky na kabely s 2složkovými rukojetmi izolované dle VDE, Celková délka: 245mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	730250 245
GTIN	4032248945528
Třída artiklu	73H

Popis**Provedení:**Rukojeti **s izolací do 1000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Hlava se srpovitými břity. Ramena s plastovými rukojetmi. Stříhají hladce a čistě bez mačkání.

Použití:

Ke stříhání měděných a hliníkových kabelů.

Materiál:**Speciální nástrojová ocel**, zápusťkově kovaná.**Technický popis**

Výkon ve stříhu	95 mm ²
Celková délka	245 mm
Výkon ve stříhu do Ø	22 mm
Označení výrobce	KT22
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rukojeť	Plastové opláštění
Ovládání	mechanické, jednoruční
Materiál	Speciální nástrojová ocel, zápusťkově kovaná
Povrch	lesklé

S otevírací pružinou

ne

Druh produktu

Nůžky