


**HOLEX****XNEX 080608, HUM310, Typ: ALU****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215104 ALU
GTIN	4062406103071
Třída artiklu	22A

**Popis****Provedení:**

6 břitů zajišťuje vysokou hospodárnost díky nízké ceně za jeden břit.

Oboustranná 2×3břitá vyměnitelná břitová destička z tvrdokovu pro **rohové frézování**.

**Upozornění:**

Směrné hodnoty použití pro  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3 \text{ mm}$ .

Maximální hloubka řezu  $a_{p \text{ max}}$ : 4 mm

Posuv  $f_z$  na zub: 0,15 mm

**Technický popis**

Typ	ALU
Posuv $f_z$ na zub	0,15 mm
Rohový rádius	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XNEX 080608
Typ	HUM310
Řezný materiál	TK

Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	4 mm
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	1100 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	1100 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	900 m/min	N
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		