

HOLEX**XNEX 080608, HBM130, Typ: INOX****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215108 INOX
GTIN	4062406103095
Třída artiklu	22A

Popis**Provedení:**

6 břitů zajišťuje vysokou hospodárnost díky nízké ceně za jeden břit.

Oboustranná 2x3břitá vyměnitelná břitová destička z tvrdokovu pro **rohové frézování**.

Upozornění:

Směrné hodnoty použití pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3\text{mm}$.

Technický popis

Typ	INOX
Posuv f_z na zub	0,12 mm
Rohový rádius	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XNEX 080608
Typ	HBM130
Řezný materiál	TK
Maximální hloubka řezu $a_{p,max}$	4 mm
Počet výměn/řezání	6

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120 m/min	M
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		