

HOLEX**XNEX 080608, HBM20, Typ: UNI****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215112 UNI
GTIN	4062406103101
Třída artiklu	22A

Popis**Provedení:**

Oboustranná 2×3břitá vyměnitelná břitová destička z tvrdokovu pro **rohové frézování**.
6 břitů zajišťuje vysokou hospodárnost díky nízké ceně za jeden břit.

Upozornění:

Směrné hodnoty použití pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3\text{mm}$.

Maximální hloubka řezu $a_{p\text{max}}$: 4 mm

Technický popis

Typ	UNI
Rohový rádius	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XNEX 080608
Typ	HBM20
Řezný materiál	TK
Maximální hloubka řezu $a_{p\text{max}}$	4 mm
Počet výměn/řezání	6

Povlak	CVD
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	280 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	240 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	95 m/min	M
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suchý	vhodný		
Vzduch	vhodný		