



Hrubovací brusný kotouč PREMIUM*** „2 v 1“, Ø kotouč x šířka kotouče: 178X8mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	560110 178X8
GTIN	9003170020411
Třída artiklu	53T

Popis

Provedení:

- **Zrno, pojivo, aktivní brusné přísady a armování hrubovacích brusných kotoučů jsou optimálně přizpůsobeny z hlediska nejvyššího obrušovacího výkonu a životnosti v dané oblasti použití.**
- **Typy: Hrubovací brusné kotouče zalomené (typ 27, 28, 29).**
- **Úhel broušení 20° až 30°**
- **Použití: K broušení svarů, ploch a hran na úhlových bruskách na elektřinu a stlačený vzduch s maximální obvodovou rychlostí 80 m/s.**

Agresivní hrubovací brusný kotouč (nízký stupeň tvrdosti Q) pro **univerzální použití u INOX a oceli** s vysokým obrušovacím výkonem a dlouhou životností.

Agresivní provedení pro vysoký výkon s **výrazně prodlouženou životností**. Definované, zaoblené hrany umožňují příjemné chování při přibrušování. Nedochází k nežádoucímu zapichování. **Specifikace: A24Q-BFX.**

Technický popis

Šířka kotouče	8 mm
---------------	------

Maximální počet otáček	8500 min ⁻¹
Ø otvoru	22,23 mm
Ø kotouče	178 mm
Zkratka brusiva	A
Specifikace	A24Q-BFX
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	20-30 stupeň
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	Ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Hrubovací brusny kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
Uni	omezené použití		
suché	vhodný		