

Mahr**Univerzální měřicí přístroj Multimar, Rozsah měření: 260-615mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	428051 260-615
GTIN	4059192024918
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Stabilní trubková konstrukce, broušená a tvrdě chromovaná. Dva držáky měřicího ramena pro uchycení různých měřicích nástavců. Rozšíření rozsahu měření o 75 mm možné díky otočení měřicích ramen. Možnost použití s každým číselným úchylkoměrem nebo jemným úchylkoměrem s \varnothing stopky 8 h 6 mm (dodávka bez zobrazovacího přístroje).

- **Vysoká bezpečnost měření a přesnost opakování díky velmi přesnému kuličkovému vedení.**
- **Tepelně izolované rukojeti**
- **Směr měřicí síly je přestavitelný pro vnější vnitřní měření.**
- **Konstantní síla měření díky vestavěné pružině měřicí síly.**
- **Pohyblivý nosič měřicího ramena je uložen ve vysoce přesném kuličkovém vedení bez vůle a s malým třením.**
- **Masivní, broušený a tvrdě chromovaný sloupek.**
- **Jednoduchá montáž díky úložným a montážním blokům.**

Použití:

- **Vnější a vnitřní rozměry.**
- **Vnější a vnitřní závit.**
- **Středicí obruby**
- **Úzké nákrůžky, zápichy a drážky.**
- **Vnější a vnitřní kužel.**
- **Vnější a vnitřní ozubení a další.**

Upozornění:

Do měřicího rozsahu **2500 mm** s lehkou **konstrukční CFK trubkou** na poptávku.

Technický popis

Rozsah měření	260 - 615 mm
Rozsah použití vně	230 - 585 mm
Rozsah použití uvnitř	260 - 615 mm
Rozsah měření	12 mm
Řada	Multimar
Obal	Stabilní box
Kalibrování	A3
Druh produktu	Univerzální měřicí přístroj

Služby

Kalibrování Univerzální posuvné měřidlo Maximální rozsah měření 600 mm

021400 600

Příslušenství

Vnější měřicí nástavec rovný Ø 7,5 mm, 1 kus	428130
Pár měřicích ramen s otvorem Typ B	428141 B
Pár měřicích ramen s otvorem Ø 3,5 mm Vyložení 100 mm	428101 100
Pár měřicích čelistí rovných, pro měření vnějších rozměrů	428160
Pár měřicích ramen s otvorem Ø 3,5 mm Vyložení 25 mm	428101 25
Pár měřicích čelistí půlválcových pro měření vnitřních rozměrů	428170
Pár měřicích ramen s otvorem Typ A	428141 A
Pár měřicích ramen s otvorem Ø 3,5 mm Vyložení 70 mm	428101 70
Pár měřicích ramen s otvorem Ø 3,5 mm Vyložení 35 mm	428101 35
Vnitřní měřicí nástavec kulový Ø 7,5 mm, 1 kus	428120
Pár hloubkových dorazů pro měřicí ramena	428111