

Mahr**Univerzální měřicí přístroj Multimar, Rozsah měření: 30-115mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	428051 30-115
GTIN	4059192024895
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Stabilní trubková konstrukce, broušená a tvrdě chromovaná. Dva držáky měřicího ramena pro uchycení různých měřicích nástavců. Rozšíření rozsahu měření o 75 mm možné díky otočení měřicích ramen. Možnost použití s každým číselným úchylkoměrem nebo jemným úchylkoměrem s \varnothing stopky 8 h 6 mm (dodávka bez zobrazovacího přístroje).

- **Vysoká bezpečnost měření a přesnost opakování díky velmi přesnému kuličkovému vedení.**
- **Tepelně izolované rukojeti**
- **Směr měřicí síly je přestavitelný pro vnější vnitřní měření.**
- **Konstantní síla měření díky vestavěné pružině měřicí síly.**
- **Pohyblivý nosič měřicího ramena je uložen ve vysoce přesném kuličkovém vedení bez vůle a s malým třením.**
- **Masivní, broušený a tvrdě chromovaný sloupek.**
- **Jednoduchá montáž díky úložným a montážním blokům.**

Použití:

- **Vnější a vnitřní rozměry.**
- **Vnější a vnitřní závit.**
- **Středicí obruby**
- **Úzké nákrůžky, zápichy a drážky.**
- **Vnější a vnitřní kužel.**
- **Vnější a vnitřní ozubení a další.**

Upozornění:

Do měřicího rozsahu **2500 mm** s lehkou **konstrukční CFK trubkou** na poptávku.

Technický popis

Rozsah měření	30 - 115 mm
Rozsah použití uvnitř	30 - 115 mm
Rozsah použití vně	0 - 85 mm
Rozsah měření	12 mm
Řada	Multimar
Obal	Stabilní box
Kalibrování	A3
Druh produktu	Univerzální měřicí přístroj

Služby

Kalibrování Univerzální posuvné měřidlo Maximální rozsah měření 600 mm	021400 600
--	------------

Příslušenství

Pár hloubkových dorazů pro měřicí ramena	428111
Vnější měřicí nástavec rovný Ø 7,5 mm, 1 kus	428130
Pár měřicích ramen s otvorem Ø 3,5 mm Vyložení 100 mm	428101 100
Vnitřní měřicí nástavec kulový Ø 7,5 mm, 1 kus	428120
Pár měřicích ramen s otvorem Typ B	428141 B
Pár měřicích ramen s otvorem Ø 3,5 mm Vyložení 35 mm	428101 35
Pár měřicích čelistí rovných, pro měření vnějších rozměrů	428160
Pár měřicích ramen s otvorem Ø 3,5 mm Vyložení 70 mm	428101 70
Pár měřicích ramen s otvorem Typ A	428141 A
Pár měřicích čelistí půlválcových pro měření vnitřních rozměrů	428170
Pár měřicích ramen s otvorem Ø 3,5 mm Vyložení 25 mm	428101 25