

**Garant****Upichovací / zapichovací destička, HB7010, Šířka zápichu w: 1,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273699 1,5
GTIN	4045197719348
Třída artiklu	21J

**Technický popis**

Šířka zápichu w	1,5 mm
Tolerance šířky zápichu w	$\pm 0,03$ mm
Posuv f	0,03 - 0,12 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Vedlejší použití	K
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HB7010
Rohový rádius R	0,2 mm
Počet výměn/řezání	2
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	230 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	190 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70 m/min	S
GG(G)	vhodný	200 m/min	K
CuZn	vhodný	250 m/min	N
Uni	vhodný		
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		