

Garant**Vložka pro otočný soustružnický hrot, Typ: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320625 4
GTIN	4045197719713
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

- **Vysoká flexibilita díky různým geometriím při stejném nosném nástroji.**
- **Kompletně kalené a broušené.**
- **Rychlá a hospodárná výměna v případě opotřebení.**

Vhodné pro :

Soustružnický hrot č. 320615, č. 320617, č. 320659 vel. 2, č. 321265 vel. 3, č. 321335 vel. 2.

Vhodné pro barevný kód: K12

Vnější Ø D: 28 mm

Malý Ø hrotu D₁: 13 mm

Ø stopky d: 12 mm

Užitná délka L₁: 23 mm

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Rozměr klíče: 17 mm

Technický popis

Malý Ø hrotu D ₁	13 mm
Užitná délka L ₁	23 mm

Ø stopky d	12 mm
Vnější Ø D	28 mm
Vrcholový úhel	60 stupeň
Rozměr klíče	17 mm
Vhodné pro barevný kód	K12
Druh produktu	Středicí hrot