



Ráčnové nůžky na kabely s ocelovou armaturou (kabely SWA), Celková délka: 315mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	731250 315
GTIN	4003773078562
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Břity s precizním brusem a indukční kalenou řeznou hranou.

Použití:

Pro oddělování kabelů s ocelovou armaturou (kabel SWA) s jednoručním a dvouručním použitím. Ideální pro použití na zúžených místech.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel ve zvláštní kvalitě, kovaná, kalená v olejové lázni.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní otočný nůž č. 731251.

Upozornění:

Nevhodné pro stříhání kabelů ACSR a kovových lan.

Technický popis

Celková délka	315 mm
Výkon ve stříhu	380 mm ²
Výkon ve stříhu do Ø	45 mm
Rukojeť	Vícesložkový potah
Materiál	Speciální nástrojová ocel ve zvláštní kvalitě, kovaná, kalená v oleji

S funkcí ráčny	ano
Druh produktu	Nůžky

Příslušenství

Otočný nůž pro nůžky na kabely SWA s ráčnou včetně šroubu a matice Typ 315	731251 315
--	------------