



Přístroj pro měření klimatických veličin sada pro měření proudění vzduchu, Typ: HD



Údaje o objednávce

Artikové číslo	474162 HD
GTIN	4029547019364
Třída artiklu	47B

Popis

Provedení:

Přístroj pro měření klimatických veličin Testo 440 pro měření **rychlosti proudění a objemového toku ve větracím kanálu (m/s, m³/h)**. Měřicí sonda s horkým drátem (hlava sondy 9 mm) pro malé proudy vzduchu do 30 m/s. Včetně teplotního senzoru.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Přístroj pro měření klimatických veličin Testo 440 č. 474141 vel. 440, 3× baterie Mignon typ AA, USB kabel, kufřík č. 474161 vel. K a kalibrační protokol. Sonda s horkým drátem č. 474152 vel. HD

Technický popis

Rozsah měření	0 - 30 m/s
Mezní chyba (m/s + % z naměřené hodnoty)	±0,03 + 4 % (0 až 20 m/s) ±0,5 + 5 % (20,01 až 30 m/s)
Provozní teplota	-20 - 70 °C
Ochranná třída IP	IP 54

Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Typ baterií	Mignon, AA
Počet obsažených baterií	3
Rozhraní	USB rozhraní
Rozhraní	Bluetooth rozhraní
Kalibrování	Cena na poptávku
Druh produktu	Přístroj pro měření klimatických veličin

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6

081561 LR6