

Garant**Vyměnitelná frézovací destička Ø 16 mm tupá kónická, Typ: ST1400****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212776 ST1400
GTIN	4062406103163
Třída artiklu	21A

Popis**Provedení:****Detailní směrné hodnoty naleznete v příručce obrábění GARANT č. 110020.****· Přesnost rádiusu, obvodové házivosti a výměny: $\pm 0,015$ mm.****Technický popis**

Typ	ST1400
Typ	HB4015
Rohový rádius	1 mm
Řezný materiál	TK
Poloměr Wiper axiální	16 mm
Poloměr Wiper radiální	32 mm
Poloměr břitu R_1	1 mm
Délka břitu L_c	8 mm
Posuv f_z v oceli < 1400 N/mm ²	0,1 mm

Posuv f_z v oceli < 60 HRC	0,08 mm
Počet výměn/řezání	1
Povlak	TiN
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování