

**Garant****Vyměnitelná frézovací destička Ø 20 mm tupá kónická, Typ: HART****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212784 HART
GTIN	4062406103200
Třída artiklu	21A

**Popis****Provedení:****Detailní směrné hodnoty naleznete v příručce obrábění GARANT č. 110020.****· Přesnost rádiusu, obvodové házivosti a výměny:  $\pm 0,015$  mm.**Posuv  $f_z$  v oceli < 60 HRC: 0,1 mm

Typ: HB7705

**Technický popis**

Typ	HART
Typ	HB7705
Rohový rádius	2 mm
Řezný materiál	TK
Poloměr Wiper axiální	20 mm
Poloměr Wiper radiální	40 mm
Poloměr břitu $R_1$	2 mm
Délka břitu $L_c$	10 mm

Posuv $f_z$ v oceli < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm
Posuv $f_z$ v oceli < 60 HRC	0,1 mm
Počet výměn/řezání	1
Povlak	TiN
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování