

**Garant****Vložka pro otočný soustružnický hrot, Typ: 1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320625 1
GTIN	4045197719089
Třída artiklu	31Z

**Popis****Provedení:**

- **Vysoká flexibilita díky různým geometriím při stejném nosném nástroji.**
- **Kompletně kalené a broušené.**
- **Rychlá a hospodárná výměna v případě opotřebení.**

**Vhodné pro :**

Soustružnický hrot č. 320615, č. 320617, č. 320659 vel. 2, č. 321265 vel. 3, č. 321335 vel. 2.

Vhodné pro barevný kód: K12

Vnější Ø D: 14 mm

Malý Ø hrotu D<sub>1</sub>: 4 mm

Ø stopky d: 12 mm

Užitná délka L<sub>1</sub>: 32 mm

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Vrcholový úhel: 30 stupeň

**Technický popis**

Ø stopky d	12 mm
Malý Ø hrotu D <sub>1</sub>	4 mm

Užitná délka L <sub>1</sub>	32 mm
Vnější Ø D	14 mm
Vrcholový úhel	60 stupeň
Vrcholový úhel	30 stupeň
Rozměr klíče	12 mm
Vhodné pro barevný kód	K12
Druh produktu	Středicí hrot