



Upínací matice ER s nastavením házivosti, Pro ER: 16



Údaje o objednávce

Artikové číslo	309619 16
GTIN	2050002004016
Třída artiklu	33E

Popis

Provedení:

Závit a konus broušené na jedno upnutí pro nejvyšší přesnost obvodové házivosti.
Nastavení házivosti na nulu pomocí 6 šroubů.

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER.
Velmi vhodné na soustruzích, jak pro statické tak i poháněné nástroje.

Zvláštní příslušenství:

Utahovací klíč ER č. 309680 – 309740. Jednostranný maticový klíč (pro vel. 16), č. 613300 vel. 25.

Upozornění:

Upínač a upínací matice jsou vyvážené zvlášť!
Až 6000 min⁻¹.

Technický popis

Pro ER	16 mm
Vnější Ø D	34 mm
Celková délka L	21 mm

Závit	M22x1,5
Norma	DIN 6499 D
Druh produktu	Upínací matice